



Seeger gyűrű fogó, Típus: A5



Rendelési adatok

Rendelés száma	719895 A5
GTIN	4003773024996
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Acéllemez szárak, reteszelő eszközzel. **Form A – egyenes pofák.**

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Műszaki leírás

Teljes hossz	560 mm
Alak	A
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	122 - 300 mm
Hegy Ø	3,5 mm
Szabvány	DIN 5254 A
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes
Nyél	Műanyag bevonattal

Alapanyag	Hengerelt acél, nagy szilárdságú
Hegy anyaga	Speciális szerszámacél, olajban edzett
Felület	fekete porszórt bevonat
Markolat reteszelő eszközzel	igen
Cserélhető hegy	igen
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

Tartozék

Csúcs pár Seeger gyűrű fogóhoz Alak A5	719910 A5
--	-----------