

**Garant****Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719870 A2
GTIN	4045197504111
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Fekete fogó. Kösörült fej. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték **beépített nyitórugóval. Form A – egyenes pofák.**

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Műszaki leírás**

Alak	A
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	19 - 60 mm
Hegy Ø	1,8 mm
Teljes hossz	180 mm
Szabvány	DIN 5254 A

Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Hegy anyaga	Speciális acél
Felület	fekete
határoló ütközővel	nem
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó