

HOLEX**Seeger gyűrű fogó, Típus: J01****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719805 J01
GTIN	4045197492685
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form D – hajlított pofák, 90°

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

Teljes hossz	135 mm
Alak	D
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	8 - 13 mm
Hegy Ø	0,9 mm
Szabvány	DIN 5256 D
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott

Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó