



Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A4



Rendelési adatok

Rendelés száma	719890 A4
GTIN	4003773048756
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Szürkére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték **beépített nyitórugóval**.

Form A – egyenes pofák.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Műszaki leírás

Külső Seeger gyűrű Ø-höz	85 - 140 mm
Teljes hossz	320 mm
Alak	A
Hegy Ø	3,2 mm
Szabvány	DIN 5254 A

Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Felület	szürkére foszfátózott
határoló ütközővel	nem
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó