



## Akkumulátoros anyaszegecselő készülék FireBird®



### Rendelési adatok

Rendelés száma	770520
GTIN	4007081260039
Árucikk kategória	74A

### Leírás

**Kivitel:**

Akkus készülék anyaszegecsekhez, alu M10-ig, acél M8-ig és nemesacél M6-ig.

**Előny:**

Nagyon nagy teljesítményű, nagy darabszám akkumulátor feltöltésenként. Anyaszegecsek egyszerű és biztos felcsavarása. A beállított beütési löket elektronikusan vezérelt. Menetes túske gyorscsere rendszer.

**Tartalom:**

1-1 menetes túske és M4, M5 és M6 szegecselő fej, 1 belső hatszögkulcs, 2x villáskulcs 24x27 méret, Li-Ion akku 770527 sz. és töltőkészülék 770528 sz. 1 méret műanyag kofferben.

### Műszaki leírás

Beütési erő	13000 N
Súly akkumulátorral együtt	2,1 kg
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Akkumulátor-feszültség	14,4 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Popszegecselő készülék

## Tartozék

Tartalék szájnylás menetes tüskével Típus M4	770522 M4
Tartalék szájnylás menetes tüskével Típus M5	770522 M5
Tartalék szájnylás menetes tüskével Típus M6	770522 M6
Li-Ion gyorscserés akkumulátor Kapacitás 2,0 Ah	770527 2,0
Töltőkészülék Típus 1	770528 1