

HOLEX**Seeger gyűrű fogó, Típus: J11****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 719805 J11 |
| GTIN | 4045197492692 |
| Árucikk kategória | 72B |

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form D – hajlított pofák, 90°

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Alak | D |
| Hegy Ø | 1,3 mm |
| Teljes hossz | 135 mm |
| Belső Seeger gyűrű Ø-höz | 12 - 25 mm |
| Szabvány | DIN 5256 D |
| Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított |
| Pofaalak | 90°-ban hajlított |
| Nyel | Műanyag bevonattal |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | feketére foszfátzott |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Cserélhető hegy | nem |
| Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |