



## Seeger gyűrű fogó, Típus: A6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	719895 A6
GTIN	4003773025009
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Acéllemez szárak, reteszelő eszközzel. **Form A – egyenes pofák.**

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Műszaki leírás

Külső Seeger gyűrű Ø-höz	252 - 400 mm
Alak	A
Teljes hossz	570 mm
Hegy Ø	4,5 mm
Szabvány	DIN 5254 A
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes
Nyél	Műanyag bevonattal

Alapanyag	Hengerelt acél, nagy szilárdságú
Hegy anyaga	Speciális szerszámacél, olajban edzett
Felület	fekete porszórt bevonat
Markolat reteszelő eszközzel	igen
Cserélhető hegy	igen
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

## Tartozék

Csúcs pár Seeger gyűrű fogóhoz Alak A6	719910 A6
--	-----------