



## Seeger gyűrű fogó, Típus: A51



### Rendelési adatok

Rendelés száma	719895 A51
GTIN	4003773025023
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Acéllemez szárak, reteszelő eszközzel. **Form B – hajlított pofák, 90°**

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Műszaki leírás

Alak	B
Hegy Ø	3,5 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	122 - 300 mm
Teljes hossz	570 mm
Szabvány	DIN 5254 B
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Hengerelt acél, nagy szilárdságú

Hegy anyaga	Speciális szerszámacél, olajban edzett
Felület	fekete porszórt bevonat
Markolat reteszelő eszközzel	igen
Cserélhető hegy	igen
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

## Tartozék

Csúcs pár Seeger gyűrű fogóhoz Alak A51	719910 A51
---	------------