

HOLEX**Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított, Típus: J4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719845 J4
GTIN	4045197493224
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketített fogó, műanyaggal bevont szárok.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

Hasonló, mint a **DIN 5256**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	320 mm
Hegy Ø	3,2 mm
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	85 - 140 mm
Szabvány	hasonló, mint a DIN 5256
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Pofaalak	45°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Cserélhető hegy	nem

Termék fajtája

Seeger gyűrű fogó