



## Seeger gyűrű fogó, Típus: J6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	719795 J6
GTIN	4003773024927
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Acéllemez száruk, reteszelő eszközzel.

**Beültetett precíziós hegyekkel. Form C – egyenes pofák.**

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Műszaki leírás

Alak	C
Teljes hossz	580 mm
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	252 - 400 mm
Hegy Ø	4,5 mm
Szabvány	DIN 5256 C
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes
Alapanyag	Hengerelt acél

Hegy anyaga	Speciális szerszámacél, olajban edzett
Felület	fekete porszórt bevonat
Markolat reteszelő eszközzel	igen
Cserélhető hegy	igen
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

## Tartozék

Csúcs pár Seeger gyűrű fogóhoz Alak J6	719810 J6
--	-----------