

HOLEX**Seeger gyűrű fogó, Típus: J31****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719805 J31
GTIN	4045197493019
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form D – hajlított pofák, 90°

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

Alak	D
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	40 - 100 mm
Teljes hossz	225 mm
Hegy Ø	2,3 mm
Szabvány	DIN 5256 D
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott

Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó