



Seeger gyűrű fogó, Típus: J51



Rendelési adatok

Rendelés száma	719795 J51
GTIN	4003773024958
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Acéllemez száruk, reteszelő eszközzel.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form D – hajlított pofák, 90°

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

Teljes hossz	590 mm
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	122 - 300 mm
Hegy Ø	3,5 mm
Alak	D
Szabvány	DIN 5256 D
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított
Alapanyag	Hengerelt acél

Hegy anyaga	Speciális szerszámacél, olajban edzett
Felület	fekete porszórt bevonat
Markolat reteszelő eszközzel	igen
Cserélhető hegy	igen
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

Tartozék

Csúcs pár Seeger gyűrű fogóhoz Alak J51	719810 J51
---	------------