

**Garant****Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A21****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719870 A21
GTIN	4045197504166
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Fekete fogó. Köszörült fej. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték **beépített nyitórugóval. Form B – hajlított pofák, 90°**

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Műszaki leírás**

Alak	B
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	19 - 60 mm
Teljes hossz	165 mm
Hegy Ø	1,8 mm
Szabvány	DIN 5254 B

Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Hegy anyaga	Speciális acél
Felület	fekete
határoló ütközővel	nem
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó