

HOLEX**Seeger gyűrű fogó, Típus: J0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719805 J0
GTIN	4045197492630
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form C – egyenes pofák.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

Teljes hossz	135 mm
Alak	C
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	8 - 13 mm
Hegy Ø	0,9 mm
Szabvány	DIN 5256 C
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott

Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó