



## Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: J01



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 719790 J01    |
| GTIN              | 4003773048619 |
| Árucikk kategória | 73F           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Szürkére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

**Beültetett precíziós hegyekkel. Form D – hajlított pofák, 90°**

#### Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

#### Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

#### Szabvány:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Műszaki leírás

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Belső Seeger gyűrű Ø-höz      | 8 - 13 mm              |
| Alak                          | D                      |
| Teljes hossz                  | 130 mm                 |
| Hegy Ø                        | 0,9 mm                 |
| Szabvány                      | DIN 5256 D             |
| Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított |
| Pofaalak                      | 90°-ban hajlított      |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Nyel                         | Műanyag bevonattal   |
| Alapanyag                    | Speciális acél       |
| Hegy anyaga                  | Speciális acél       |
| Felület                      | szürkére foszfátzott |
| határoló ütközővel           | nem                  |
| Markolat reteszelő eszközzel | igen                 |
| Cserélhető hegy              | nem                  |
| Termék fajtája               | Seeger gyűrű fogó    |