

**HOLEX****Seeger gyűrű fogó, Típus: A2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719905 A2
GTIN	4045197493071
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat. **Form A – egyenes pofák.**

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Műszaki leírás**

Hegy Ø	1,8 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	19 - 60 mm
Teljes hossz	180 mm
Alak	A
Szabvány	DIN 5254 A
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes
Nyél	Műanyag bevonattal

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó