

**HOLEX****Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított, Típus: A2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719845 A2
GTIN	4045197493255
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketített fogó, műanyaggal bevont szárok.

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

Hasonló, mint a **DIN 5254**.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Külső Seeger gyűrű Ø-höz	19 - 60 mm
Hegy Ø	1,8 mm
Teljes hossz	180 mm
Szabvány	hasonló, mint a DIN 5254
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Pofaalak	45°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	feketére foszfátózott
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó