



Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: J11



Rendelési adatok

Rendelés száma	719790 J11
GTIN	4003773048633
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Szürkére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form D – hajlított pofák, 90°

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

Hegy Ø	1,25 mm
Teljes hossz	130 mm
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	12 - 25 mm
Alak	D
Szabvány	DIN 5256 D
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított

Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Hegy anyaga	Speciális acél
Felület	szürkére foszfátzott
határoló ütközővel	nem
Markolat reteszelő eszközzel	igen
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó