

Garant**Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A41****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719870 A41
GTIN	4045197504180
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Fekete fogó. Kösörült fej. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték **beépített nyitórugóval. Form B – hajlított pofák, 90°**

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Műszaki leírás

Teljes hossz	305 mm
Alak	B
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	85 - 140 mm
Hegy Ø	3,2 mm
Szabvány	DIN 5254 B

Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Hegy anyaga	Speciális acél
Felület	fekete
határoló ütközővel	nem
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó