

Garant**Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, Ø DC h8: 9,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114200 9,3
GTIN	4045197016010
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.

Köszörült, tágas forgácshornok szűk spirállal.

Fényesre köszörült felület.

Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	9,3 mm
Forgácshorony hossza L _c	81 mm
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D _s	9,3 mm
Teljes hossz L	125 mm
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban	0,18 mm/ford,
Szabvány	DIN 338
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	67,1 mm
Csúcsszög	130 fok
Szár	Hengeres szár

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
Típus	W
Spirálszög	35-40 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		