



Finomműszerész oldalcsípőfogó, normál alak, SFW, Teljes hossz: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	725391 125
GTIN	4010995361891
Árucikk kategória	73D

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej, indukciósan edzett és precízköszörülésű élek; finom vágóélel.
Szárak műanyag bevonattal, nyitórugóval.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. Ø	0,3 - 0,8 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	0,3 - 2 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Nyel	Műanyag markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett és pontosan köszörült vágóélek
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Terméknév attribútum	SFW
Szár nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

