

HOLEX**Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m, rozsdamentes, Vastagság: 0,04mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 478507 0,04 |
| GTIN | 4045197925558 |
| Árucikk kategória | 42H |

Leírás**Kivitel:**

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).

Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.

Rozsdamentes – Rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310 (ill. 1.4301 vastagság 0,005–0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

Műszaki leírás

| | |
|-----------|----------------|
| Hibahatár | ±3 µm |
| Vastagság | 0,04 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Tűrés | T3 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Alapanyag | rozsdamentes |
| Anyag | Nemesacél, INOX |
| Tekercs hossza | 5 m |
| Tekercs szélessége | 12,7 mm |
| Termék fajtája | Hézagmérő szalag |