

**HOLEX****Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m, rozsdamentes, Vastagság: 0,01 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478507 0,01
GTIN	4045197925527
Árucikk kategória	42H

**Leírás****Kivitel:**

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).

Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.

**Rozsdamentes** – Rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310 (ill. 1.4301 vastagság 0,005–0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

**Felhasználás:**

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

**Műszaki leírás**

Hibahatár	±2 µm
Vastagság	0,01 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Alapanyag	rozsdamentes
Anyag	Nemesacél, INOX
Tekercs hossza	5 m
Tekercs szélessége	12,7 mm
Termék fajtája	Hézagmérő szalag