

HOLEX**Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m, rozsdamentes, Vastagság: 0,06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478507 0,06
GTIN	4045197925572
Árucikk kategória	42H

Leírás**Kivitel:**

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).

Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.

Rozsdamentes – Rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310 (ill. 1.4301 vastagság 0,005–0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

Műszaki leírás

Vastagság	0,06 mm
Hibahatár	±3 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3

Alapanyag	rozsdamentes
Anyag	Nemesacél, INOX
Tekercs hossza	5 m
Tekercs szélessége	12,7 mm
Termék fajtája	Hézagmérő szalag