

**Kesztyű pár 6230, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094236 8
GTIN	4059904093782
Árucikk kategória	09H

**Leírás****Kivitel:**

**6230.** Antisztatikus kesztyű **ESD** felhasználáshoz. **Érintőképernyő** kezeléséhez is alkalmas.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

**Műszaki leírás**

EN 388 vágással szembeni ellenállás	1
EN 388 továbbszakadási ellenállás	3
Szilikonmentes	nem

Szellőzés	jó
EN 388 kopásállóság	4
Illeszkedés	jó
Kesztyűméret	8
Hővédelem	nem alkalmas
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	1
Tapintási érzet	nagyon jó
DMF mentes	nem
Olajos fogás	mérsékelt
Nedves fogás	mérsékelt
Bevonat anyaga	PU
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	13G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Felhasználás	többször használatos
EN 388	3141X
Hordozóanyag	Nylon/karbon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fehér / szürke
Súly	14 g
Termék fajtája	ESD kesztyű