

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-618, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094260 9
GTIN	10076490489455
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

**HyFlex® 11-618.** Rendkívül vékony, mégis robusztus kesztyű a **18-as fonalsűrűségű** kötéstechikának köszönhetően. Különösen alkalmas a precizitással szembeni magas igényű, könnyű szerelési munkákhoz, elektromotorok, légkondicionálók, kábelkötegek végszereléséhez.

**Kivitel reklámszöveg:**

**Vékony finomkötésű kesztyű** könnyű szerelési munkákhoz, a pontossággal szembeni magas elvárásokkal.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

DMF mentes	nem
Szilikonmentes	nem
Szellőzés	nagyon jó

Illeszkedés	nagyon jó
Bevonat anyaga	PU
Tapintási érzet	nagyon jó
Kesztyűméret	9
Olajos fogás	jó
Nedves fogás	mérsékelt
Hővédelem	nem alkalmas
Sorozat	HyFlex®
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	3121X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	195 mm
Festék	fekete / kék
Súly	7,4 g
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	PU
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk