

Garant**Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, Ø DC h8: 5,8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 114200 5,8 |
| GTIN | 4045197015662 |
| Árucikk kategória | 11B |

Leírás**Kivitel:**

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.

Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.

Fényesre köszörült felület.

Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Forgácshorony hossza L_c | 57 mm |
| Névleges Ø D_c | 5,8 mm |
| Tűrés névleges Ø | h8 |
| Szár Ø D_s | 5,8 mm |
| Teljes hossz L | 93 mm |
| Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban | 0,14 mm/ford, |
| Szabvány | DIN 338 |
| Ajánlott Maximális furatmélység L_2 | 48,3 mm |
| Csúcsszög | 130 fok |
| Szár | Hengeres szár |

| | |
|-----------------|----------------|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámananyag | HSS |
| Típus | W |
| Spirálszög | 35-40 fok |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 70 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 45 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 40 m/min | N |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |