

**Kesztyű pár 6230, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094236 9
GTIN	4059904093799
Árucikk kategória	09H

**Leírás****Kivitel:**

**6230.** Antisztatikus kesztyű **ESD** felhasználáshoz. **Érintőképernyő** kezeléséhez is alkalmas.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

**Műszaki leírás**

Tapintási érzet	nagyon jó
Szilikonmentes	nem
Hővédelem	nem alkalmas

Szellőzés	jó
EN 388 vágással szembeni ellenállás	1
EN 388 továbbszakadási ellenállás	3
DMF mentes	nem
EN 388 kopásállóság	4
Nedves fogás	mérsékelt
Kesztyűméret	9
Olajos fogás	mérsékelt
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	1
Illeszkedés	jó
Bevonat anyaga	PU
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	13G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Felhasználás	többször használatos
EN 388	3141X
Hordozóanyag	Nylon/karbon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fehér / szürke
Súly	14 g
Termék fajtája	ESD kesztyű