

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Árucikk kategória	21T

Leírás

Kivitel:

PCLNL 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Könyökemelő	259015 11
Kés ISO kódja	A16M PCLNR/L09
Teljes hossz L	150 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Befogási magasság L ₂	15,25 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Könyökemelő csavar	259018 9
Lapkaméret	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500