

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-618, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094260 10
GTIN	10076490489448
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-618. Rendkívül vékony, mégis robusztus kesztyű a **18-as fonalsűrűségű** kötéstechnikának köszönhetően. Különösen alkalmas a precizitással szembeni magas igényű, könnyű szerelési munkákhoz, elektromotorok, légkondicionálók, kábelkötegek végszereléséhez.

Kivitel reklámszöveg:

Vékony finomkötésű kesztyű könnyű szerelési munkákhoz, a pontossággal szembeni magas elvárásokkal.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Szellőzés	nagyon jó
Olajos fogás	jó
Bevonat anyaga	PU

Szilikonmentes	nem
Hővédelem	nem alkalmas
Tapintási érzet	nagyon jó
DMF mentes	nem
Nedves fogás	mérsékelt
Kesztyűméret	10
Illeszkedés	nagyon jó
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	3121X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	195 mm
Festék	fekete / kék
Súly	7,4 g
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	PU
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk