

Garant**Tolózár szárnyasajtókhoz betét nélkül****Rendelési adatok**

Rendelés száma	914220
GTIN	4045197492265
Árucikk kategória	91Y

Leírás**Alkalmazható :**

2008. augusztusi gyártástól a **szerszámszekrény termékcsoport szárnyas ajtóihoz és tolóajtóihoz (kivétel a 942951 sz. – lásd a 914231 sz.), a szekrények termékcsoport szárnyas ajtóihoz és tolóajtóihoz (kivétel öltözőszekrények és rekeszes szekrények – lásd a 914221 sz., Info Point 948005; 948010; 950955 sz., Office Station 948800 – 948815; 951700 – 951715 sz., Holesz szekrény 949521 és 959000 sz.). A 97. és 98. termékcsoport szárnyas ajtóihoz és tolóajtóihoz (kivétel a Tool24 és biztonsági szekrények). 99 termékcsoport – nagy teherbírású polcok (993320 – 993330 sz. szárnyas ajtó készlet).**

2016 augusztusi gyártástól a 927735; 927755; 972380 sz. ESD szekrényekhez.

Tartalom:

Tolózár egyenes zárnyelvel (2 szorítólemezzel a reteszzár rögzítéséhez). A markolatot bajonettzár rögzíti a házban. További rögzítőeszközök nem szükségesek.

Műszaki leírás

Alkalmazható	A 94, 95, 97, 98, 99 termékcsoport szárnyas- és tolóajtóihoz
A szerelőanyag a készlet tartozéka	igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető	igen
Zárás típusa	Hengerzár beszereléséhez
További rögzítőeszközök nem szükségesek	igen

Szállítás betét nélkül	igen
Zárnyelv alakja	egyenes
Zárbetét csere lehetséges	igen
Fogantyú anyaga	Műanyag
Festék	fekete
HO zárberendezés betét beépíthető	igen
Tartalom	2 szorítólemez a retesszár való rögzítéshez
Zárnyelv hossza	40 mm
Feliratozó mezővel	igen
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez	2008. augusztus
Nem megfelelő	942951 sz.; öltöző- és rekeszes szekrények; asecos szekrények
Zárnyelv szélessége	26 mm
Termék fajtája	Tolófogantyú