



## Zárpersely 225-010-40 betét nélkül



### Rendelési adatok

Rendelés száma	914207
GTIN	2050000977657
Árucikk kategória	93B

### Leírás

**Kivitel:**

Zárnyelv, hajlított, 30,5 mm hosszú, 15,5 mm széles, zárókar útja 180°.

**Alkalmazható:**

2000 közepétől 2008 közepéig gyártott 920000 – 920130 és 932000 – 933427; 933500, 933720 – 933900 és 934800 – 934830 sz. munkapadok, rendszer-munkaállomások, munkaasztalok, szerszámszekrények és szerelőkocsik minden fiókházához. **Kivétel:** A fent felsorolt cikkszámok ajtóihoz (914200 sz. persely), és a 932600 sz. munkapad hosszúrekeszes fiókjához (a 914203 sz. 2006 augusztusa után gyártott persely) nem megfelelő.

**Tartalom:**

Zárpersely kompletten zárnyelvvvel, rögzítőanyával.

### Műszaki leírás

Zárókar útja	180 fok
Nem megfelelő	Ajtók a fiókház cikkszám körében
A zárbetét közvetlenül beilleszthető	igen
Hüvely anyaga	Sárgaréz
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez	2000. közepe
Évig gyártott műhelyberendezésekhez	2008. közepe
Zárnyelv szélessége	15,5 mm
Szállítás betét nélkül	igen

Zárnyelv alakja	hajlított
Alkalmazható	92, 93. csoport fiókházai
Zárbetét csere lehetséges	igen
Zárás típusa	Hüvely hengerzárhoz
Zárnyelv hossza	30,5 mm
Mélyedés hengerzár alaknak	igen
A szerelőanyag a készlet tartozéka	igen
HO zárberendezés betét beépíthető	igen
Termék fajtája	Zárperselyek