




## Zárpersely 225-010-43 betét nélkül



### Rendelési adatok

Rendelés száma	914208
GTIN	2050000977664
Árucikk kategória	93B

### Leírás

**Kivitel:**

Zárkengyel Ø 8 mm csappal, zárókar útja 90°.

**Alkalmazható:**

2000 közepétől 2006 közepéig gyártott 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 és 919000 sz. GARANT műhelykocsikhoz. 2006 közepétől gyártott 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 sz. GARANT műhelykocsikhoz és 916480, 916485 sz. kiegészítő elemhez.

2017 közepétől gyártott 914500, 914510, 914705, 914710 sz. GARANT műhelykocsikhoz.

**Tartalom:**

Zárpersely teljesen zárnyelvel, rögzítőanyával és kapoccsal.

### Műszaki leírás

Csap Ø	8 mm
Zárbetét csere lehetséges	igen
Hüvely anyaga	Sárgaréz
Szállítás betét nélkül	igen
Zárókar útja	90 fok
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez	2000. közepe
Zárás típusa	Hüvely hengerzárhoz

HO zárberendezés betét beépíthető	igen
Mélyedés hengerzár alaknak	igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető	igen
A szerelőanyag a készlet tartozéka	igen
Alkalmazható	GARANT műhelykocsi
Termék fajtája	Zárperselyek