




## Zárpersely 225-010-41 betét nélkül



### Rendelési adatok

Rendelés száma	914209
GTIN	2050000977671
Árucikk kategória	93B

### Leírás

**Kivitel:**

Zárnyelv, hajlított, 30,5 mm hosszú, 15,5 mm széles, zárókar útja 90°.

**Alkalmazható :**

2000. közepétől 2006. közepéig gyártott 915500 sz. GARANT műhelykocsihoz. 2006. közepétől gyártott 916360 sz. GARANT műhelykocsihoz. 2017. közepétől gyártott 914505 sz. GARANT műhelykocsihoz.

**Tartalom:**

Zárpersely teljesen zárnyelvvvel, rögzítőanyával.

### Műszaki leírás

Évig gyártott műhelyberendezésekhez	915500 sz. 2006 közepéig
Zárókar útja	90 fok
A szerelőanyag a készlet tartozéka	igen
Zárbetét csere lehetséges	igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető	igen
HO zárberendezés betét beépíthető	igen
Zárnyelv szélessége	15,5 mm

Zárnyelv hossza	30,5 mm
Szállítás betét nélkül	igen
Zárás típusa	Hüvely hengerzárhoz
Mélyedés hengerzár alaknak	igen
Hüvely anyaga	Sárgaréz
Zárnyelv alakja	hajlított
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez	915500 sz. 2000 közepétől; 916360 sz. 2006 közepétől
Termék fajtája	Zárperselyek