

**Garant****Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 1,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160200 1,2
GTIN	4045197926371
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Kivitel:**

**Balspirállal** (7 – 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Kézi dörzsárák **készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.**

**Felhasználás:**

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Élhossz L <sub>c</sub>	17 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	24 mm
Teljes hossz L	38 mm
Ø tartomány	1,181 - 1,32 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	1,2 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 206 B
Spirálszög	7-8 fok
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		