

Garant**Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 1,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 160200 1,5 |
| GTIN | 4045197926395 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Kivitel:**

Balspirállal (7 – 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Kézi dörzsárák **készre köszörülve az Ön által megadott tőrésű furathoz.**

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Élhossz L _c | 20 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 28 mm |
| Szár négyszög □ | 1,12 mm |
| Névleges Ø D _c | 1,5 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Ø tartomány | 1,411 - 1,5 mm |
| Teljes hossz L | 41 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | DIN 206 B |
| Spirálszög | 7-8 fok |
| belső hűtés | nem |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Philips bit |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |