

Garant**Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160200 2,5
GTIN	4045197926449
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

Balspirállal (7 – 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Kézi dörzsárák **készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.**

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	58 mm
Kinyúlási hossz L ₁	39 mm
Élhossz L _c	29 mm
Névleges Ø D _c	2,5 mm
Szár négyszög □	2 mm
Ø tartomány	2,361 - 2,65 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 206 B
Spirálszög	7-8 fok
belső hűtés	nem

Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		