

**Garant****Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160200 6
GTIN	4045197926524
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Kivitel:**

**Balspirállal** (7 – 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körkösörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Kézi dörzsárák **készre köszörülve az Ön által megadott tőrésű furathoz.**

**Felhasználás:**

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Teljes hossz L	93 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	62 mm
Vágóélek száma Z	6
Szár négyszög □	4,3 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	47 mm
Ø tartomány	5,601 - 6,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 206 B
Spirálszög	7-8 fok
belső hűtés	nem

Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		