

**Kesztyű pár 6230, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094236 11
GTIN	4059904125773
Árucikk kategória	09H

**Leírás****Kivitel:**

**6230.** Antisztatikus kesztyű **ESD** felhasználáshoz. **Érintőképernyő** kezeléséhez is alkalmas.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

**Műszaki leírás**

Illeszkedés	jó
Szellőzés	jó
Kesztyűméret	11

Bevonat anyaga	PU
Szilikonmentes	nem
EN 388 vágással szembeni ellenállás	1
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	1
EN 388 továbbszakadási ellenállás	3
Hővédelem	nem alkalmas
Olajos fogás	mérsékelt
Nedves fogás	mérsékelt
Tapintási érzet	nagyon jó
DMF mentes	nem
EN 388 kopásállóság	4
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	13G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Felhasználás	többször használatos
EN 388	3141X
Hordozóanyag	Nylon/karbon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fehér / szürke
Súly	14 g
Termék fajtája	ESD kesztyű