

Határ tengely-horonyidomszer számszerű tűréssel, Típus: A



Rendelési adatok

Rendelés száma	484411 A
GTIN	2050001956699
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Köztes mérethez vagy számszerű tűréshez.

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal **kopási ráhagyással** DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.

Határ tengely-horonyidomszer számszerű tűréssel, pl. 484411 sz. **41,04 +0,01/-0,02** méret.

Felhasználás:

Pl. hornyok sík illesztéseinek ellenőrzéséhez.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164.**

Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 3,001 – 5,999

B típus = 6,001 – 8,999

C típus = 9,001 – 12,999

D típus = 13,001 – 16,999

E típus = 17,001 – 20,999

F típus = 21,001 – 25,999

Műszaki leírás

Névleges méret	3,001 - 5,999 mm
Tűrésérték	-1,8 mm
Szabvány	DIN 7164

Szabvány	DIN 1938-1
Túrésmező	A
Túrésmező	B
Túrésmező	C
Túrésmező	CD
Túrésmező	D
Túrésmező	E
Túrésmező	EF
Túrésmező	F
Túrésmező	FG
Túrésmező	G
Túrésmező	H
Túrésmező	JS
Túrésmező	J
Túrésmező	K
Túrésmező	M
Túrésmező	P
Túrésmező	N
Túrésmező	R
Túrésmező	S
Túrésmező	U
Túrésmező	T
Túrésmező	V
Túrésmező	X
Túrésmező	D
Túrésmező	ZA
Túrésmező	Z
Túrésmező	ZB
Túrésmező	ZC

Minőség	7
Minőség	8
Minőség	9
Minőség	10
Minőség	11
Minőség	12
Minőség	13
Kalibrálás	L6
Termék fajtája	Határ tengely-horonyidomszerek

Szolgáltatások

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm	028300 20
--	-----------