

Garant**Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160200 9
GTIN	4045197926999
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

Balspirállal (7 – 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Kézi dörzsárák **készre köszörülve az Ön által megadott tőrésű furathoz.**

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	9 mm
Kinyúlási hossz L ₁	79 mm
Élhossz L _c	62 mm
Teljes hossz L	124 mm
Vágóélek száma Z	6
Ø tartomány	8,601 - 9,1 mm
Szár négyszög □	7 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 206 B
Spirálszög	7-8 fok
belső hűtés	nem

Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		