

**Garant****Marófej befogó Rezgéscsillapított, hengeres, HSK-A 63 A = 300, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306706 27
GTIN	
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

**Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.**

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Inkluzív maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Különleges tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadékcső 309880 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	58 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	21 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 300

Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó