

Garant**eco esztergakés, rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260295 20/11
GTIN	
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	32 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	92 mm
Csavar alátétlapkához	269013 1
Alátétlapka	269007 1
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2020X11

Szárméret	20 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15