

Garant**eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/06 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251908 16/06
GTIN	4045197927354
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DWLNR/L 1616X06

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0604..

Működő szélesség L₄: 20 mm

Fejhossz L₁: 27 mm

Teljes hossz L: 74 mm

Alátétlapka: 259033 8

Műszaki leírás

Teljes hossz L	74 mm
Alátétlapka	259033 8
Szárméret	16 mm
Fejhossz L ₁	27 mm

Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 12
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Kés ISO kódja	DWLNR/L 1616X06
Lapkaméret	6 mm
Csavar alátétlapkához	259027 1
Működő szélesség L ₄	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8