

Garant**Digitális mérőóra Leolvasás 0,01 mm, 3 darabos készlet, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434003 12,5
GTIN	4045197927217
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra nagyon nagy (12 mm), kontrasztos LCD kijelzővel. A referencia rendszernek köszönhetően a bekapcsolást követően azonnal mérésre kész.

Funkció:

A kijelző nullázása minden helyzetben, számláló irányváltó, billentyűzár véletlen megnyomás ellen, automatikus kikapcsolás (választható). Ismételt bekapcsolás mozdítással vagy gombnyomással; a referencia vonatkoztatást megőrzi. IP52: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Mérőóra a mérőcsap végére csavarozott alumínium védősapkával, vagy helyette felszerelhető elemelő sapkával. 1 elem 081560, CR2032-es méret.

3x mérőóra 434000 sz. 12,5 méret.

Opcionális tartozék:

Tartalék vagy különleges tapintó 434900 / 4910 / 4915, sz., huzalos elemelő 434930 sz., adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	12,5 mm
Mérőerő	0,5 – 1 N
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Kalibrálás	C1
Befogózár Ø h6	8 mm
Ház Ø	60 mm
Hibahatár	0,02 mm
Ház vastagsága	28 mm
IP védettségi osztály	IP 52
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	Gombelem
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 3X12,5 mm	023000 3X12,5
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 3X12,5 mm	023010 3X12,5

Tartozék

Digitális mérőóraleolvasás 0,01 mm Méréstartomány 12,5 mm

434000 12,5