

Honeywell**Kesztyű pár Perfect Poly® Skin, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094250 7
GTIN	3603835501352
Árucikk kategória	09A

Leírás**Kivitel:**

Perfect Poly® Skin. Különösen finom tapintásérzetű és szorosan illeszkedő kesztyű jó fogásbiztonsággal, kényelemmel és ellenálló képességgel. **Szilikonmentes.**

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Szilikonmentes	igen
Gyártó jelölése	Perfect Poly Skin
Szellőzés	nagyon jó
Nedves fogás	mérsékelt
Olajos fogás	mérsékelt
DMF mentes	nem

Tapintási érzet	nagyon jó
Hővédelem	nem alkalmas
Kesztyűméret	7
Bevonat anyaga	PU
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	3111X
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	220 - 260 mm
Festék	szürke / kék
Súly	14-20 g
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk