

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-619, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094262 8
GTIN	10076490481138
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® sorozat. Rendkívül vékony, mégis robusztus kesztyű a **18-as fonalsűrűségű** kötéstechnikának köszönhetően. Különösen alkalmas könnyű, nagy pontosságú szerelési munkákhoz, elektromotorok végszereléséhez, légkondicionáló berendezésekhez, kábelkötegekhez.

HyFlex® 11-619. Az ütőérig érő bevonattal

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Kötéstechológia: 18G

Festék: Fehér

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Tapintási érzet	nagyon jó

Olajos fogás	jó
Illeszkedés	nagyon jó
Nedves fogás	mérsékelt
DMF mentes	nem
Hővédelem	nem alkalmas
Szellőzés	nagyon jó
Súly	7,4 g
Bevonat anyaga	PU
Szilikonmentes	nem
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
EN 388:2016	2121X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	Fehér
Kötéstechnológia	18G
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk