

HOLEX**Műhelytolómérő mm és col osztással, Méréstartomány: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415100 1000
GTIN	4045197927699
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrásokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.

Műszaki leírás

Belső mérőszár Ø	20 mm
Kalibrálás	A1
Csomagolás	Stabil doboz
Osztás	1/128 coll
Csőrhossz	150 mm
Osztás	1/20 mm
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,15 mm
Nónius osztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 1000 mm

021000 1000

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. méréstartomány 1000 mm

021010 1000