

HOLEX**Műhelytolómérő mm és col osztással, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415100 200
GTIN	4045197927668
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrásokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.

Műszaki leírás

Csőrhossz	60 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	A1
Belső mérőszár Ø	10 mm
Osztás	1/20 mm
Osztás	1/128 coll
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Nóniuszosztás mm/Inch	igen
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 200 mm

021000 200

DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. méréstartomány 200 mm

021010 200