



## Digitális hegesztési varrat idomszer, Méréstartomány: 30mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	477630 30
GTIN	4045197927675
Árucikk kategória	42H

### Leírás

#### Kivitel:

Nagyméretű, kontrasztos digitális kijelző robusztus fém házzal. Digitális hegesztési varrat idomszer **Absolut mérőléccel**, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és egyszerű megmozdítással ismét bekapcsol.

#### Felhasználás:

Hegesztési lapos- és sarokvarratok mérésére.

#### Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032 méret.

### Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Szabvány	Gyári szabvány
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Hibahatár	0,02 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Átkapcsolható leolvasás	mm / col

Méréstartomány	0 - 30 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Hegesztési varrat idomszer

---

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--------------------------------------------------	---------------